

RAFOS PREMIUM

RADIO FREQUENCY



CHUNGWOO



آفتاب فروزان آریا (آفا)
تولید و واردات تجهیزات پزشکی

RAFOS PREMIUM

بیشترین کاربرد، بالاترین توان



Output frequency (CET)	0.3 - 0.5 MHz
Output frequency (RET)	0.5 MHz
Time	1- 60 min, adjustable
Power consumption	350W
Power	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Dimension (mm)	420(W)×390(D)×170(H) (w/upper shelf)
Electric shock protection	Class I BF

www.afateb.com | info@afateb.com | @afa.teb | ۸۸۱۰۷۰۷۰ | خط ویژه

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی
شمالی، خیابان ناهید، پلاک ۴۲، طبقه سوم





دستگاه رافوس (RAFOS Premium)

RAFOS PREMIUM RADIO FREQUENCY



دستگاه رادیوفرکانسی رافوس ساخت کمپانی CHUNGWOO کره می باشد. ساختار اصلی این دستگاه شامل یک نوسان ساز الکترومغناطیسی با فرکانسی در محدوده امواج رادیویی بوده که جریان تولید شده را به کمک الکتروود هندپیس به بافت و موضع مورد نظر هدایت می نماید. زمانی که امواج رادیوفرکانسی از یک بافت عبور می کند، با مقاومت بافتی مواجه شده و از آن جایی که بیشترین مقاومت مربوط به لایه های پودرم است، عبور جریان رادیوفرکانسی موجب افزایش دما در این بافت می شود. بسته به فرکانس دستگاه و میزان مقاومت بافت ها، سیستم های مجهز به رادیوفرکانس، دارای مکانیسم های اثر متفاوتی هستند.



مشخصات دستگاه رافوس:

- دارای پروپ های تخصصی CET و RET در سایزهای مختلف جهت دسترسی به چربی در ضخامت های مختلف و سهولت کار در ناحیه درمان
- دارای توان خروجی 350 وات با قابلیت کنترل شدت جریان
- مجهز به سنسور حرارتی مادون قرمز (IR) جهت کنترل اتوماتیک دمای الکتروود فعال و جلوگیری از سوختگی سطح پوست
- دارای پروپ تخصصی جوانسازی (Tripolar)
- دارای 5 مد عملکردی مختلف جهت افزایش دما بدون ایجاد درد و ناراحتی در افراد با آستانه تحمل درد متفاوت
- مجهز به صفحه نمایش لمسی با کاربری آسان

کاربردهای دستگاه رافوس با پروپ های تخصصی مختلف:

پروپ Tripolar

- پروپ تخصصی جوانسازی با عمق نفوذ تا درم بدون هیچگونه اثر بر هایپودرم
- موثر در رفع چین و چروک و افتادگی پوست
- موثر در کاهش منافذ باز پوست
- از بین بردن اسکار آکنه، استریا و استرچ مارک




پروپ RET MonoPolar

- استفاده از 3 پروپ RET جهت افزایش بهره وری
- متمرکز بر هایپودرم جهت لیپو چربی
- موثر بر کاهش چربی با ضخامت زیاد

پروپ CET MonoPolar

- دارای دو فرکانس مختلف جهت تغییر عمق نفوذ (300 KHz تا 500 KHz)
- استفاده از 5 پروپ CET جهت افزایش بهره وری
- موثر در از بین بردن چربی در نواحی با ضخامت کم چربی
- درمان سلولیت
- لیفتینگ و سفت شدن پوست
- تنها پلتفرم رادیوفرکانسی مجهز به سنسور حرارتی مادون قرمز به منظور دستیابی به درمانی کاملا ایمن



تنها پلت فرم رادیوفرکانس مجهز به سنسور حرارتی مادون قرمز به منظور روند درمان کاملا ایمن

